

Klein-Rollenbahnen für leichte Lasten // mit Stahltragrollen

Traglast:

nur für kleine bzw. leichte Teile.

Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung oder mit Aluminiumrahmen lieferbar.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Rollenbahntyp (Rollenart, Teilung und Bahnbreite) sowie die gewünschte Länge an.


Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Rollen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte.

Ein breites Zubehörprogramm ergänzt und vereinfacht Ihre Anwendung.



Bahnlänge 1 m	Bahnlänge 2 m	Bahnlänge 3 m	Kurve 90°	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Rohr-Ø mm
6022STX1.000 Ident-Nr.: 0013499	6022STX2.000 Ident-Nr.: 0013500	6022STX3.000 Ident-Nr.: 0013501	6022ST90 Ident-Nr.: 0013498	200	240	25	20
6023STX1.000 Ident-Nr.: 0013504	6023STX2.000 Ident-Nr.: 0013505	6023STX3.000 Ident-Nr.: 0013506	6023ST90 Ident-Nr.: 0013503	300	340	25	20
6024STX1.000 Ident-Nr.: 0013509	6024STX2.000 Ident-Nr.: 0013510	6024STX3.000 Ident-Nr.: 0013511	6024ST90 Ident-Nr.: 0013508	400	440	25	20
6025STX1.000 Ident-Nr.: 0013514	6025STX2.000 Ident-Nr.: 0013515	6025STX3.000 Ident-Nr.: 0013516	6025ST90 Ident-Nr.: 0013513	500	540	25	20
6032STX1.000 Ident-Nr.: 0013537	6032STX2.000 Ident-Nr.: 0013538	6032STX3.000 Ident-Nr.: 0013539	6032ST90 Ident-Nr.: 0013536	200	240	37,5	30
6033STX1.000 Ident-Nr.: 0013542	6033STX2.000 Ident-Nr.: 0013543	6033STX3.000 Ident-Nr.: 0013544	6033ST90 Ident-Nr.: 0013541	300	340	37,5	30
6034STX1.000 Ident-Nr.: 0013547	6034STX2.000 Ident-Nr.: 0013548	6034STX3.000 Ident-Nr.: 0013549	6034ST90 Ident-Nr.: 0013546	400	440	37,5	30
6035STX1.000 Ident-Nr.: 0013552	6035STX2.000 Ident-Nr.: 0013553	6035STX3.000 Ident-Nr.: 0013554	6035ST90 Ident-Nr.: 0013551	500	540	37,5	30
6036STX1.000 Ident-Nr.: 0013557	6036STX2.000 Ident-Nr.: 0013558	6036STX3.000 Ident-Nr.: 0013559	6036ST90 Ident-Nr.: 0013556	600	640	37,5	30

Geeignet für Fördergutböden



Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 156